


Descrizione del prodotto

Il tuo adattatore USB-C Anker MagGo fornisce un modo rapido e facile per accedere ai dati memorizzati su vari tipi di schede di memoria.




N.	Articolo	Descrizione
1	Connettore USB-C	Si collega alla porta USB-C del tuo dispositivo.
2	PD IN Porta	Si connette a un caricatore PD per caricare l'host. • Caricatore non incluso.
3	Indicatore LED	Diventa bianco quando è collegato all'host o all'alimentazione PD-IN.
4	Slot per schede SD e TF	Inserire una scheda di memoria SD o TF.
5	Copertura magnetica	Copre magneticamente il lato in cui si trovano gli slot per le schede SD e TF.

Utilizzando il tuo Prodotto


1. Rimuovere la copertura magnetica.

1




2. Inserire una scheda di memoria SD o TF.

2




3. Chiudi la copertura magnetica.


3



4. Inserisci il connettore USB-C nella porta USB-C del tuo dispositivo.



5. Attacca magneticamente l'adattatore sul retro del tuo iPhone (15 o successivo) che supporta l'anello magnetico sul retro.



💡 Per i dispositivi senza anello magnetico, come telefoni Android, laptop, ecc. , l'aattacco magnetico non è possibile, ma il trasferimento dati può comunque procedere normalmente.

Raccomandazioni per l'utilizzo di schede SD/TF per la registrazione in tempo reale di ProRes

💡 • Per registrare in formato video ProRes con l'app fotocamera originale Apple, utilizzare una scheda SD/TF che supporti la velocità di scrittura minima.

Formato video	Velocità di scrittura consigliata	Capacità consigliata
4K60 ProRes	≥220MB/s	≥256G
4K30 ProRes 4K24 ProRes	≥150MB/s	≥128G
HD30 ProRes HD60 ProRes	≥100MB/s	≥64G

Specifiche

Velocità di trasferimento della porta upstream	10Gbps
Velocità di trasferimento SD/TF	312MB/s
Schede di memoria compatibili	1xSD+1xTF, SD 4.0/3.0, UHS-II/UHS-I, SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC, Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHC
PD-IN	45W PD-IN Max L'adattatore richiede 2,5W per la propria operatività e fornisce fino a un massimo di 42,5W per i dispositivi host.
Temperatura di funzionamento	0°C~35°C (32°F~95°F)
Temperatura di conservazione	-40°C~80°C (-40°F~117°F)